

オプトロン[®]カーテン

出入り口やパーティション、ブースなどの
衛生管理・防虫に適しています。

選べる3タイプの設置方式
【固定式】【スライド式】【アコーディオン式】

特長

- レールに「のれん式」シートを金具で吊り下げるシンプル構造
- 帯電防止加工されているのでホコリが付きにくく衛生的
- リブ付きなので、シート同士が貼り付かず、くぐりやすい
- 間仕切りによる省エネ効果

室内





固定式 のれんタイプ 人の出入り口用におすすめ

防虫目的の場合、閉め忘れや開けっ放しの無い固定タイプが基本となります。C型チャンネル、吊金具とも、ステンレスと、メッキ(スチール)の二種類からお選びいただけます。


※C型チャンネルのはずれ防止板はアルミ製になります。

カーテンシートやラップ率(シートが重なる割合)を自由に選べます。

- オプトロン カーテン(グリーン) 2-200L/2-300L/3-300L
- オプトロン カーテンCG(クリアグリーン) 2-200L



・カーテン断面図(上面図)




(カーテンの「両端リブ」と、「血ネジ頭(ハンガー金具側)」が、ラップ面(内側)にくるようにします。)

- 防虫シートのオーバーラップ率を変えることで、密閉性と出入りのしやすさを調整します。



標準タイプ(ラップ率66%)



密閉タイプ(ラップ率100%)



簡易タイプ(ラップ率33%)

200mm幅タイプ	開口部の幅に対して必要なシート枚数						
	ラップ率	1m	2m	3m	4m	5m	6m
66%		7	15	22	30	37	45
100%		10	20	30	40	50	60
33%		6	12	18	24	30	36

300mm幅タイプ	開口部の幅に対して必要なシート枚数						
	ラップ率	1m	2m	3m	4m	5m	6m
66%		5	10	15	20	25	30
100%		6	13	19	26	33	40
33%		4	8	12	16	20	24

スライド式

ふすまのようにスライドするタイプ

台車・フォークリフト用におすすめ

固定式カーテンに、滑車とハンガーレールを追加して取付けます。人が通過する際は、「のれん式」のカーテンをくぐって通りますが、リフトや台車が通過する際は、大きく開口を取ることができます。



●吊り下げるカーテンシートやオーバーラップ率を自由に選べます。

オプトロン カーテン(グリーン)

2-200L/2-200L 防災/2-300L/3-300L

オプトロン カーテンCG(クリアグリーン)

2-200L



C型チャンネルは、メッキ(スチール)のみとなっております。

アコーディオン式

金具を折り畳んで開閉するタイプ

間口が狭い場所におすすめ





カーテンシート2枚装着のC型チャンネルを連結したタイプ。

人は「のれん」のようにくぐって通ります。

リフトや台車が通る際は、カーテン金具を折り畳んで大きく開口が取れます。

2連スライド式よりも開口率は大きくなります。

- 有効開口約80% (畳みしる約20%)
- 200mm幅シートの場合33%ラップ
- 300mm幅シートの場合66%ラップ
- 上記2種類からお選び頂けます。



*200mm幅でラップ率33%の場合、300mm幅でラップ率66%の場合は515mm。

オプトロンカーテン ホームページ・動画

オプトロンカーテンの詳細な情報をホームページでご覧いただけます。



スライド式とアコーディオン式金具の動作イメージ動画はこちら。



カーテン金具引き紐



スライド式、アコーディオン式には、カーテン金具を引っ張るための紐が付き、スムーズな開閉が行えます。

ヒモ(引っ張り紐)
長さ：開口高による
厚さ：1.5mm
材質：ポリプロピレン
色：グレー

IKARI イカリ消毒株式会社

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 Tel.03-3356-6191 Fax.03-3350-1405

大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 Tel.06-6636-2741 Fax.06-6636-2720

https://www.ikari.co.jp

お問い合わせ先